

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	50,00
Yükseklik H	31,50 mm

SAUG-SCG 50 NBR-CO-55

Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	31,50 mm
Dış çap D1	51,0 mm
Nominal çap dn	27,00 mm
Dış G1	M37x1-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Yay stroku Z	4,2 mm
Çap Ds	50,3 mm
Çap Dmax(S)	51,5 mm
Çap Dmax(N)	39,6 mm

Tasarım verileri SAUG-SCG 50 NBR-CO-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00719

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Ağırlık	24,3 g
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Hava tüketimi	l/min
Hava tüketimi [m³/h]	m³/h
Vakum debisi	l/min
Vakum debisi [m³/h]	m³/h
Tutma kuvveti	N
Ürün ailesi	SAUG-SCG

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00719**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2025**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article **10.01.30.00913 SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55****Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.30.00719**

Typ	Ürün numarası
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG 10.01.30.00092
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG 10.01.30.00359
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG 10.01.30.00170
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG 10.01.30.00360

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00719