

Art.-Nr.: 10.01.30.00802

**Dati tecnici**


Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: raccordo a innesto

**Dati di costruzione**

Altezza H	19,60 mm
Diametro esterno D1	22,0 mm
Diametro nominale dn	11,00 mm
Filettatura G1	M20x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Diametro Dmax(S)	23,0 mm
Diametro Dmax(N)	25,0 mm

Dati di costruzione SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55



Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00802



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	15,90 g
Misura	20,00
Famiglia di prodotti	SAUG-SCGS



31.12.2027

10.01.30.01091 SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.30.00802

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	FLSA 20 NBR-ESD-55	10.01.06.04220



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00802