

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	20,00

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

SCGS akış tutucu iki parçadan oluşmaktadır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: vidalı itme bağlantısı

**Tasarım verileri**

Yükseklik H	19,60 mm
Dış çap D1	22,0 mm
Nominal çap dn	11,00 mm
Dış G1	M20x1-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Yay stroku Z	1,5 mm
Çap Ds	21,4 mm
Çap Dmax(S)	23,0 mm
Çap Dmax(N)	25,0 mm

Tasarım verileri SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55

Vantuz (yuvarlak)

SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00802



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Ağırlık	15,90 g
Boyut	20,00
Ürün ailesi	SAUG-SCGS



31.12.2027

10.01.30.01091 SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.30.00802

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	FLSA 20 NBR-ESD-55
	10.01.06.04220



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00802