

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00876



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: raccordo a innesto



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	24,10 mm
Diametro esterno D1	31,0 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Filettatura G1	M20x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	2,8 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Diametro Dmax(N)	25,0 mm

Dati di costruzione SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00876

1

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00876



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Famiglia di prodotti	SAUG-SCGS



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00876



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2027**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01092 SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B**



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.00876

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	FLSA 30 NBR-ESD-55	10.01.06.04214



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00876