

Art.-Nr.: 10.01.30.00876

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	24,10 mm
Diámetro exterior D1	31,0 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,8 mm
Diámetro Ds	30,2 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm

Datos de diseño SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00876

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00876



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00876



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2027**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01092 SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B**



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.00876

Typ	n
Ventosa plana (redonda)	FLSA 30 NBR-ESD-55
	10.01.06.04214



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00876