

Art.-Nr.: 10.01.30.00876

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :

- Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour un montage latéral
- Ventouse (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,10 mm
Diamètre extérieur D1	31,0 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Filetage G1	M20x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	2,8 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm
Diamètre Dmax(N)	25,0 mm

Données de construction SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



Ventouse (ronde)

## SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00876



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Famille de produits	SAUG-SCGS



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.00876](http://www.schmalz.com/10.01.30.00876)



### Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2027**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01092 SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B**



### Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.00876

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	FLSA 30 NBR-ESD-55	10.01.06.04214



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00876](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00876)