



SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

コンポジットグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。


- コンポジットグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H	24.10 mm
外径 D1	31.0 mm
呼び径 dn	12.00 mm
スレッド G1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストローク Z	2.8 mm
径 Ds	30.2 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00876



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00876



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品 **10.01.30.01092 SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B**



スペアパーツの注文データ 10.01.30.00876

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	FLSA 30 NBR-ESD-55 10.01.06.04214



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00876