



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	30.00

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

コンポジットグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- コンポジットグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	24.10 mm
外径 D1	31.0 mm
呼び径 dn	12.00 mm
スレッドG1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	2.8 mm
径 Ds	30.2 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00917



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	10.0 g
サイズ	30.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00917



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**
この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。
代替品 **10.01.30.01104 SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B**



スペアパーツの注文データ 10.01.30.00917

Typ	製品コード
SCG用吸着パッド SI-HD (円形)	FLSA 30 SI-HD-65 10.01.06.03746



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00917