

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00918



技術資料


属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

コンポジットグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- コンポジットグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

属性	値
高さ H	27.80 mm
外径 D1	41.0 mm
呼び径 dn	18.90 mm
スレッドG1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	3.7 mm
径 Ds	40.5 mm
径 Dmax(S)	41.5 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 40 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00918

1

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00918



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	21.2 g
サイズ	40.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00918

生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品 **10.01.30.01105 SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B**

発注データ スペアパート **10.01.30.00918**

Typ	本数
SCG用吸着パッド SI-HD (円形) FLSA 40 SI-HD-65	10.01.06.03886



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00918

2