

Art.-Nr.: 10.01.30.01058



SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

技術資料


属性	価値
製品仕様エジェクタの追加	排気エア接続：垂直方向 上部
最大吸込量	E100
径 Ds	47.0 mm
エジェクタ本数	1
ストロークZ (最大)	25.00 mm

実装基板搬送用ESD対応ハンド SCG-HSSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 実装基板搬送用ESD対応ハンド SCG-HSS

スペアパーツ: 交換用ピン (5本セット)

アクセサリ: サイレンサ、本体取付用ブラケット、圧縮エア用ホース、ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

デザインデータ

属性	価値
幅B1	73.00 mm
幅B2	72.00 mm
高さ H1	143.50 mm
高さ H2	75.50 mm
高さ H	105.00 mm
外径 D2	50.0 mm
外径D	73.00 mm
内径d	4.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.30.01058

技術資料

属性	価値
質量	520.0 g
製品仕様エジェクタの追加	排気エア接続：垂直方向 上部
最大吸込量	E100
作動温度	5 ~ 50 °C
製品ファミリー	SCG-HSS
ESDステータス	適合

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058

データアクセサリを注文する 10.01.30.01058

Typ		製品コード
組立セット	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
サイレンサー（丸型）	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
真空ホース（メートル）	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース（メートル）	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空/正圧スイッチ	VSi V M8-4	10.06.02.00567
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

スペアパーツの注文データ 10.01.30.01058

Typ		製品コード
スペアパーツセット	ERS SCG-HSS 5S	10.01.30.01066