


Ventosa (tonda)

SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01081



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Altezza H	29,00 mm

SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

La pinza di presa di flusso SCG per i prodotti alimentari secchi è costruita da due parti. Per ricevere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari ordinare:

- Pinza di presa del tipo SCG (1° passo) – disponibile con possibilità di montaggio assiale o laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: Raccordo a innesto



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	29,00 mm
Diametro nominale dn	27,00 mm
Filettatura G1	M37x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	6,5 mm
Diametro Ds	39,4 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm
Diametro Dmax(N)	39,6 mm

Dati di costruzione SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01081

Ventosa (tonda)

SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01081



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	19,7 g
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Consumo d'aria	l/min
Consumo d'aria [m³/h]	m³/h
Capacità di aspirazione	l/min
Capacità di aspirazione [m³/h]	m³/h
Forza di presa	N
Famiglia di prodotti	SAUG-SCG



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.01081



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01081

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto per SCG(S)-pinza BCG 40 SI-MD-55 SC095	10.01.06.04560



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01081