

Art.-Nr.: 10.01.30.01085



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
高さ H	29.00 mm

SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

コンポジットグリッパー SCGは2つの製品で構成されます。本体に合わせて吸着パッドまたは吸着プレートをご注文ください。

- (1) コンポジットグリッパー SCG: センター取付またはオフセット取付から選択可能
- (2) SCG用吸着パッドまたは吸着プレート

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	29.00 mm
呼び径 dn	27.00 mm
スレッドG1	M37x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	39.4 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
直径 Dmax(N)	39.6 mm

デザインデータ SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

Art.-Nr.: 10.01.30.01085


 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	19.7 g
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
エア消費量	l/min
エア消費量 [m³/h]	m³/h
吸込量	l/min
吸込量 [m³/h]	m³/h
保持力	N
製品ファミリー	SAUG-SCG


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01085


 スペアパーツの注文データ 10.01.30.01085

Typ		製品コード
コンポジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド	BCG 40 NBR-ESD-55 SC095	10.01.06.04575