

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01087



技術資料


真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

コンポジットグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレート注文する必要があります。

- コンポジットグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

高さ H	22.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッドG1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	21.5 mm
径 Dmax(S)	25.0 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01087

1

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01087

 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	9.40 g
サイズ	20.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS

 発注データ スペアパーツ 10.01.30.01087

Typ		本数
コンジットグripper SCG (S) 用吸着パッド	BCG 20 SI-MD-55 SC085	10.01.06.04558