

真空パッド (円形)

# SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01089



## 技術資料


真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00

SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B

コンポジットグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- コンポジットグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



## デザインデータ

高さ H	29.00 mm
呼び径 dn	27.00 mm
スレッドG1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	6.5 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	39.4 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01089](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01089)

1

真空パッド (円形)

# SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01089

 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	26.00 g
サイズ	40.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS

 発注データ スペアパーツ 10.01.30.01089

Typ		本数
コンジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド	BCG 40 SI-MD-55 SC095	10.01.06.04560