

Art.-Nr.: 10.01.30.01092



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :

- Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour un montage latéral
- Ventouse (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	26,30 mm
Diamètre nominal dn	15,00 mm
Filetage G1	M20x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	5,5 mm
Diamètre Ds	29,5 mm
Diamètre Dmax(S)	32,5 mm
Diamètre Dmax(N)	25,0 mm

Données de construction SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B



Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01092



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	10,9 g
Taille	30,00
Famille de produits	SAUG-SCGS



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.01092



Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.01092

Typ	num
Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince	BCG 30 NBR-ESD-55 SC085
	10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01092