

Art.-Nr.: 10.01.30.01092



技術資料


真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

フローグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- フローグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

デザインデータ

高さ H	26.30 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッド G1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストローク Z	5.5 mm
径 Ds	29.5 mm
径 Dmax(S)	32.5 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm



真空パッド（円形）

SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01092



技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	10.90 g
サイズ	30.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01092

Typ	本数
ペローズ真空パッド f SCG(S)-グリッ パー	BCG 30 NBR-ESD-55 SC085 10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01092