

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01094



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B

La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCGS (posición 1) – disponible para montaje lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: racor instantáneo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	31,50 mm
Diámetro nominal dn	27,00 mm
Rosca G1	M20x1-HE
Longitud de rosca LG1	6,5 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	49,4 mm
Diámetro Dmax(S)	52,0 mm
Diámetro Dmax(N)	25,0 mm

Datos de diseño SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01094

1

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01094



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	19,7 g
Tamaño	50,00
Familia de productos	SAUG-SCGS



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.01094



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.01094

Typ	n
Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas	BCG 50 NBR-ESD-55 SC095
	10.01.06.04576



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01094