

Art.-Nr.: 10.01.30.01103



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

フローグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- フローグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホスコネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	22.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッドG1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	21.5 mm
径 Dmax(S)	25.0 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

真空パッド（円形）

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01103



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	9.40 g
サイズ	20.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01103



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01103

Typ	本数
ペローズ真空パッド f SCG(S)-グリッ パー	BCG 20 SI-HD-65 SC085 10.01.06.04845



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01103