

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01106



技術資料


真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	50.00

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

コンポジットグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- コンポジットグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

高さ H	31.50 mm
呼び径 dn	27.00 mm
スレッドG1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	6.5 mm
スプリングストロークZ	8.0 mm
径 Ds	49.4 mm
径 Dmax(S)	52.0 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01106

1

真空パッド (円形)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01106

 技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	19.70 g
サイズ	50.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS

 発注データ スペアパーツ 10.01.30.01106

Typ		本数
コンポジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド	BCG 50 SI-HD-65 SC095	10.01.06.04848