



Art.-Nr.: 10.01.30.01126



ROB-SET SCG-HSS UR

技術資料

属性	価値
構築用	コンボジットグripper-HSS
実現デザイン	SCG-HSS



デザインデータ ROB-SET SCG-HSS UR

デザインデータ

属性	価値
幅B1	73.00 mm
高さ H1	143.50 mm
高さ H2	75.50 mm
高さ H	105.00 mm
外径D	73.00 mm
径 Ds	47.0 mm



技術資料

属性	価値
作動温度	5 ~ 50 °C



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01126

Art.-Nr.: 10.01.30.01126



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126



発注データ アクセサリ 10.01.30.01126

Typ		本数
組立セット	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
サイレンサー（丸型）	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
真空/正圧スイッチ	VSi V M8-4	10.06.02.00567
真空ホース（メートル）	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース（メートル）	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
バルブアセンブリ	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
バルブアセンブリ	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01126

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS SCG-HSS 5S	10.01.30.01066
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204