

真空パッド (円形)

SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01141



技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00
高さ H	32.50 mm


SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

食品搬送用グリッパー SFGは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

食品搬送用グリッパー SFG: オフセット取付可能

吸着パッド

スペアパーツ: 交換用パッド (ゴムのみ) FLSA



デザインデータ

グリッパーの長さ L	36.00 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H	32.50 mm
内径 d	12.50 mm
スプリングストローク Z	3.0 mm
径 Ds	21.5 mm
径 Dmax(S)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01141

1

真空パッド (円形)

SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01141



技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
----------	-----------



発注データ スペアパーツ **10.01.30.01141**

Typ		本数
コンポジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド	BCG 20 SI-HD-65 SC085	10.01.06.04845