

Ventouse (ronde)

## SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01141



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00
Hauteur H	32,50 mm


SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B

Le préhenseur à flux SFG est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complète (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour montage latéral

Ventouse (étape 2)

Pièces de rechange disponibles : Ventouses plates FLSA



### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	36,00 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	32,50 mm
Diamètre intérieur d	12,50 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	21,5 mm
Diamètre Dmax(S)	25,0 mm

Données de construction SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01141](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01141)

1

Ventouse (ronde)

## SAUG-SFG 20 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01141



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.01141](http://www.schmalz.com/10.01.30.01141)



### Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.01141

Typ	num
Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince BCG 20 SI-HD-65 SC085	10.01.06.04845



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01141](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01141)