

真空パッド (円形)

SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01142



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
高さ H	32.50 mm


SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B

食品向けフローグリッパー SFGは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

食品向けフローグリッパー SFG: オフセット取付可能

吸着パッド

スペアパーツ: 交換用パッド (ゴムのみ) FLSA



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	36.00 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H	32.50 mm
内径 d	12.50 mm
スプリングストローク Z	3.0 mm
径 Ds	21.5 mm
径 Dmax(S)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01142

真空パッド（円形）

SAUG-SFG 20 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01142



技術資料

属性

真空パッドの材質

価値

シリコーンゴム 金属探知機対応



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01142



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01142

Typ

ベローズ真空パッド f SCG(S)-グリッ
パー

BCG 20 SI-MD-55 SC085

本数

10.01.06.04558



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01142