

真空パッド (円形)

SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01144



技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
高さ H	36.30 mm


SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B

食品搬送用グリッパー SFGは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

食品搬送用グリッパー SFG: オフセット取付可能

吸着パッド

スペアパーツ: 交換用パッド (ゴムのみ) FLSA



デザインデータ

グリッパーの長さ L	36.00 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H	36.30 mm
内径 d	12.50 mm
スプリングストローク Z	5.5 mm
径 Ds	29.5 mm
径 Dmax(S)	32.5 mm

デザインデータ SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01144

1

真空パッド (円形)

SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01144



技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム 金属探知機対応
----------	-----------------



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01144

Typ		本数
コンジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド	BCG 30 SI-MD-55 SC085	10.01.06.04559