

真空パッド (円形)

SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01145



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00
高さ H	29.50 mm


SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B

食品向けフローグリッパー SFGは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

食品向けフローグリッパー SFG: オフセット取付可能

吸着パッド

スペアパーツ: 交換用パッド (ゴムのみ) FLSA



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	36.00 mm
幅B	25.00 mm
高さ H	29.50 mm
内径d	17.40 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	39.4 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm

デザインデータ SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01145

真空パッド（円形）

SAUG-SFG 40 SI-HD-65 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01145



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01145



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01145

Typ	本数
ペローズ真空パッドf SCG(S)-グリッ パー	BCG 40 SI-HD-65 SC095 10.01.06.04847



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01145