

Sauggreifer (rund)

SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Art.-Nr.: 10.01.30.01148



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metaldetektierbar
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	50,00
Höhe H	32,00 mm


SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage

Sauggreifer (Schritt 2)

Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA



Konstruktionsdaten SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	36,00 mm
Breite B	25,00 mm
Höhe H	32,00 mm
Innendurchmesser d	17,40 mm
Federweg Z	8,0 mm
Durchmesser Ds	49,4 mm
Durchmesser Dmax(S)	52,0 mm



Sauggreifer (rund)

SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01148



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI metalldetektierbar



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.30.01148



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.30.01148

Typ	Artikelnummer
Balgsauger für SCG(S)-Greifer	BCG 50 SI-MD-55 SC095



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01148

2