


Art.-Nr.: 10.01.30.01511



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1-ESD
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	30.00

SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B

フローグリッパー SCGSは本体のみで納品されます。別途吸着パッドまたは吸着プレートを注文する必要があります。

- フローグリッパー SCGS: オフセット取付タイプ
- 吸着パッド

アクセサリ: ワンタッチホスコネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	26.30 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッド G1	M20x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストローク Z	5.5 mm
径 Ds	29.5 mm
径 Dmax(S)	32.5 mm
直径 Dmax(N)	25.0 mm

デザインデータ SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B



真空パッド（円形）

SAUG-SCGS 30 HT1-ESD-60 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01511



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1-ESD
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
質量	10.90 g
サイズ	30.00
製品ファミリー	SAUG-SCGS



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.01511



発注データ スペアパーツ 10.01.30.01511

Typ	本数
ペローズ真空パッド f SCG(S)-グリッ パー	BCG 30 HT1-ESD-60 SC085 10.01.06.06235



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.01511