


# ロボットフランジ VEE-QCM 32



Art.-Nr.: 10.01.36.00121




## 技術資料

最大吸込量	60.000 m <sup>3</sup> /h
グリッパーの長さ L1	32.00 mm
Dmk	46.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジの本数	8

VEE-QCM 32


フランジベース VEE-QCMはすぐに接続可能な製品として納品されます。



## デザインデータ

グリッパーの長さ L1	32.00 mm
グリッパーの長さ L	19.00 mm
外径 D1	55.0 mm
外径 D	25.40 mm
内径 d	4.50 mm
スレッド G2	M4-M
グリッパーの長さ LG2	8.6 mm
Dmk	46.0 mm

デザインデータ VEE-QCM 32



技術資料

接続

バヨネット式接続

ロボットフランジ  
**VEE-QCM 32**



Art.-Nr.: 10.01.36.00121



発注データ アクセサリ **10.01.36.00121**

Typ		本数
コボットポンプ	ECBPI 12 24V-DC M12-8	10.03.01.00314
コボットポンプ	ECBPI 12 24V-DC TB-8	10.03.01.00364
	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00121](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00121)