



VEE-FE-A 60

Données techniques

Attribut	Valeur
Volume de flux max.	60,000 m ³ /h

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	35,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Hauteur H1	79,50 mm
Diamètre extérieur D	55,00 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Dmk	46,0 mm

Données de construction VEE-FE-A 60



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	107,0 g
Volume de flux max.	60,000 m ³ /h
Température de travail	-25 ... 80 °C
Température de travail min.	-25,0 °C
Température de travail max.	80,0 °C



Adapteur por ralonge de bride

VEE-FE-A 60



Art.-Nr.: 10.01.36.00133



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.36.00133



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00133