


Art.-Nr.: 10.01.38.00480

**Datos técnicos**

Peso	3,500 kg
Accesorios de forma	Recto
Función adicional plano aspirante	Filtro
Longitud L	640,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Familia de productos	FMP
Disposición	5R36

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32


- Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
- Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
- Integrado en la placa de cierre
- Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2

Datos de diseño

Longitud L2	600,00 mm
Longitud L	640,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	123,20 mm
Altura H2	33,00 mm
Altura H	82,70 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Longitud L3	90,00 mm
Anchura B3	21,60 mm
Altura H3	7,70 mm
Altura H4	5,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	SVK
Altura H5	41,00 mm

Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño



Datos de diseño FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32



garra de vacío

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.00480



Datos técnicos

Peso	3,500 kg
Función adicional plano aspirante	Filtro
Número de células de aspiración	82
Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar	450,0 l/min
Familia de productos	FMP
Disposición	5R36
con	Filtro
Elemento de hermetizado	Ventosas
Fuerza de aspiración a -250 mbar	270,00 N

Nota: Consumo de aire: A una presión de entrada de aire comprimido de 5,5 bar / Fuerza de aspiración: Con un vacío de -0,25 bar y ocupación total de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablero de madera con superficie texturizada) / Capacidad de aspiración requerida: El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar al menos el volumen de aspiración especificado (en la pieza de conexión de vacío de la FMP) a un vacío de -0,25 bar, pero máx. 135 % del volumen de aspiración especificado



31.12.2027



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00480

2

Art.-Nr.: 10.01.38.00480

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.00480**

Typ		Número de artículo
Tapa (complejo)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Válvula electromagnética	EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC	10.05.02.00151
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Suspensión, rígida	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Suspensión, rígida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Suspensión, rígida	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Suspensión, rígida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Módulo de bridas	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Kit fijación interruptor proximidad	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Kit de fijación	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Kit de fijación	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Kit de fijación	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Filtro de polvo	STF G1-1/4-IG N	10.01.25.07008
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Unidad de válvulas	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Vacuestato (mont)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
Vacuestato (mont)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485
Distribuidor de vacío	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Conexión de tubo flexible, curvo	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP	10.01.38.00299
Conexión de tubo flexible, recta	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP	10.01.38.00298
Placa de cierre (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.00480**

Typ		Número de artículo
Chapa embellecedor	MASK-FOL SVK 600 5R36 FXP-FMP	10.01.38.00526

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.00480**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 20 SI-40 P F	10.01.38.00465

