


Art.-Nr.: 10.01.38.00485



技術資料


属性	価値
質量	3.500 kg
デザイン金具	ストレート
グripperの長さ L	640.00 mm
幅B	130.00 mm
外径D	32.00 mm
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	5R36

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

- 真空グripper FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

デザインデータ



属性	価値
グripperの長さ L2	600.00 mm
グripperの長さ L	640.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	123.20 mm
高さ H2	33.00 mm
高さ H	82.70 mm
外径D	32.00 mm
グripperの長さ L3	90.00 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32



Art.-Nr.: 10.01.38.00485



技術資料

属性	価値
質量	3.500 kg
吸引セルの本数	82
PU=-0.25barの場合の真空到達率	450.0 l/min
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	5R36
吸着面	真空パッド
250 mbarでの吸着力	210.00 N

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グリップーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グリップーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.00485



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00485

Art.-Nr.: 10.01.38.00485



発注データ アクセサリ 10.01.38.00485

Typ		本数
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
ソレノイドバルブ	EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC	10.05.02.00151
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
	STF G1-1/4-IG N	10.01.25.07008
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
バルブユニット	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
真空ホース (メートル)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
真空スイッチ	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
真空スイッチ	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485
真空分配機	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP	10.01.38.00299
	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP	10.01.38.00298
	VR5-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00485

Typ		本数
マスキングフィルム	MASK-FOL SW90 600 5R36 FXP-FMP	10.01.38.00531



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00485

Typ		本数
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125

