

presa a vuoto ad area

# FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00654



## Dati tecnici


Attributo	Valore
Peso	5,100 kg
Raccordi di forma	Dritto
Funzione supplementare di una presa ad area	Filtro
Tipo di materiale	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Lunghezza L	1.234,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	5R18

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60

- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

## Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L2	1.194,00 mm
Lunghezza L	1.234,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	111,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	70,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Lunghezza L3	90,00 mm
Larghezza B3	21,60 mm
Altezza H3	7,70 mm

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati di costruzione FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654)

presa a vuoto ad area

# FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00654



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	5,100 kg
Funzione supplementare di una presa ad area	Filtro
Tipo di materiale	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Numero di celle di aspirazione	330
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar	900,0 l/min
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	5R18
con	Filtro
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Forza di presa a -250 mbar	1.270,00 N

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.38.00654](http://www.schmalz.com/10.01.38.00654)



## Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2027**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654)

2

presa a vuoto ad area

# FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00654



## Dati di ordinazione accessori 10.01.38.00654

Typ	Numero articolo
Coperchio (complesso)	26.07.03.00002
Valvola elettromagnetica	10.05.02.00069
Piastra flangiata	10.01.10.05701
Flexolink	10.01.03.00175
Sospensione, flessibile	10.01.10.05697
Sospensione, flessibile	10.01.10.05695
Sospensione, flessibile	10.01.10.05687
Sospensione, flessibile	10.01.10.05168
Sospensione, flessibile	10.01.10.05698
Sospensione, flessibile	10.01.10.05696
Sospensione, rigida	10.01.10.05810
Sospensione, rigida	10.01.10.05806
Sospensione, rigida	10.01.10.05809
Sospensione, rigida	10.01.10.05805
Sospensione, rigida	10.01.10.05808
Sospensione, rigida	10.01.10.05803
Modulo flangiata	10.01.21.00244
Kit fissaggio interruttore	10.01.38.01194
Kit pezzi di fissaggio	10.01.21.01291
Kit pezzi di fissaggio	10.01.21.02407
Kit pezzi di fissaggio	10.01.21.00243
Filtro della polvere	10.07.01.00259
Manometro per vuoto	10.07.02.00046
Unità valvola	10.01.21.02405
Tubo flessibile per vuoto (metro)	10.07.09.00034
Vacuostato (mont)	10.06.02.00343
Vacuostato (mont)	10.01.38.02485
Distributore per vuoto	10.01.10.02779
Piastra flangiata	10.01.21.00313
Flexolink	10.01.03.00207
Attacco di tubo flessibile, flesso	10.01.38.00300
Attacco di tubo flessibile, diritto	10.01.38.00301
Piastra di chiusura (mont)	10.01.21.01280



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.00654

Typ	Numero articolo
Lamiera maschera	10.01.38.00523



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654

3

presa a vuoto ad area

# FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00654



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.00654

Typ		Numero articolo
Piastra di tenuta (mont)	DI-PL 1234-5R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.00629



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00654)

4