

Art.-Nr.: 10.01.38.00656



技術資料

| | |
|-------------|----------------------|
| 質量 | 2.000 kg |
| デザイン金具 | ストレート |
| 製品仕様: グリッパー | フィルター付き |
| 材質種類 | スポンジオープン、高さ2 x 10 mm |
| グリッパーの長さ L | 442.00 mm |
| 幅B | 130.00 mm |
| 外径D | 32.00 mm |
| 製品ファミリー | FMP |
| アレンジメント | 5R18 |


FMP-SW60 442 5R18 O10O10 F G32

- 真空グリッパー FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



Art.-Nr.: 10.01.38.00656



デザインデータ

| | |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2 | 402.00 mm |
| グリッパーの長さ L | 442.00 mm |
| 幅 B | 130.00 mm |
| 高さ H1 | 111.00 mm |
| 高さ H2 | 20.00 mm |
| 高さ H | 70.00 mm |
| 外径 D | 32.00 mm |
| グリッパーの長さ L3 | 90.00 mm |
| 幅 B3 | 21.60 mm |
| 高さ H3 | 7.70 mm |
| 高さ H4 | 5.50 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 90.0 mm |
| バルブタイプ | SW |
| 高さ H5 | 41.00 mm |

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FMP-SW60 442 5R18 O10O10 F G32



技術資料

| | |
|----------------------|----------------------|
| 質量 | 2.000 kg |
| 製品仕様：グリッパー | フィルター付き |
| 材質種類 | スポンジオープン、高さ2 x 10 mm |
| 吸引セルの本数 | 110 |
| PU=-0.25barの場合の真空到達率 | 300.0 l/min |
| 製品ファミリー | FMP |
| アレンジメント | 5R18 |
| と | フィルター |
| 吸着面 | スポンジ |
| 250 mbarでの吸着力 | 340.00 N |

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



31.12.2027


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00656

2

Art.-Nr.: 10.01.38.00656



発注データ アクセサリ 10.01.38.00656

| Typ | | 本数 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| カバー (コンプレックス) | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| ソレノイドバルブ | EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC | 10.05.02.00151 |
| ロボットフランジ | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| フレックスリンク | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| ロボットフランジ | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| 取付セット | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| 取付セット | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| 取付セット | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| フィルター付きフィルター | STF G1-1/4-IG N | 10.01.25.07008 |
| 真空マンメーター | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| バルブユニット | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC | 10.01.21.02405 |
| 真空ホース (メートル) | VSL 42-32 PU-DS-AS TR | 10.07.09.00036 |
| 真空スイッチ | VS-MONT 50x15.8x25 VS | 10.06.02.00343 |
| 真空スイッチ (inst) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FMP | 10.01.38.04053 |
| 真空分配機 | VTR-SL 3x RST60 2xD32 | 10.01.43.00013 |
| 取付フランジブラケット | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| フレックスリンク | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| ホースコネクタ、変形 (インスタ) | SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP | 10.01.38.00299 |
| ホースコネクタ、ストレート (inst) | SCHL-AN 32-79x79x40 FMP | 10.01.38.00298 |
| シーリングプレート (inst) | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG | 10.01.21.01280 |



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00656

| Typ | | 本数 |
|-----------|--------------------------------|----------------|
| マスキングフォイル | MASK-FOL SW60 402 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00637 |



エリアグリッパー

FMP-SW60 442 5R18 O10O10 F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.00656



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00656

| Typ | | 本数 |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| シーリングプレート搭載 | DI-PL 442-5R18 LL-12x5 O10O10 F | 10.01.38.00622 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00656