

Art.-Nr.: 10.01.38.00675




## 技術資料

属性	値
質量	2.200 kg
エア消費量 [l/min]	250.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
材質種類	Schaum Offen, Höhe 20 mm
吸引セルの本数	66
グリッパーの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	3R18

### FXP-SVK 442 3R18 O20

- FXP-Sとの内蔵制御バルブ（オプション）
- FXP-S使用時における、真空のオン/オフ（24V-DC、ノーマルオーブン）および真空破壊のオン/オフ（24V-DC、ノーマルクローズ）の制御
- エンドカバーに内蔵
- M12プラグ（4ピン）経由の電気接続

利用可能スペアパーツ：スポンジ（DI-PL）、真空パッド（SPB2）



### デザインデータ FXP-SVK 442 3R18 O20

## デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	402.00 mm
グリッパーの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	109.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
グリッパーの長さ L3	154.00 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さ H4	5.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが1,234 mmおよび1,432 mmの真空グリッパーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。



Art.-Nr.: 10.01.38.00675

 **技術資料**

属性	価値
質量	2.200 kg
エア消費量 [l/min]	250.0 l/min
材質種類	Schaum Offen, Höhe 20 mm
吸引セルの本数	66
最大吸込量	1,050.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	3R18
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	550.00 N
ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%	

 **その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.38.00675](http://www.schmalz.co.jp/10.01.38.00675)

 **生産終了品**

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品

Art.-Nr.: 10.01.38.00675



## 発注データ アクセサリ 10.01.38.00675

Typ		本数
バルブユニット	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
バルブユニット	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボットフランジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空スイッチ	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空ホース(メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
ロボットフランジ	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
フレックスリンク	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
真空スイッチ	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空スイッチ	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



## 発注データ スペアパーツ 10.01.38.00675

Typ		本数
スペアーツセット	ERS FXP-SEMP-50 DECKEL	10.01.38.02186
マスキングフォイル	MASK-FOL SVK 402 3R18 FXP-FMP	10.01.38.00307
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



エリアグリッパー

## FXP-SVK 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.00675



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00675

Typ		本数
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.00113



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00675