

Art.-Nr.: 10.01.38.00682



FXP-SVK 838 3R18 O10O10 F


- 真空グripper FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

## 技術資料

| 属性            | 価値                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量            | 3.800 kg                     |
| エア消費量 [l/min] | 500.0 l/min                  |
| 真空発生器の実現      | マルチステージエジェクタ SEMP            |
| 製品仕様: グripper | フィルター付き                      |
| 材質種類          | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| 吸引セルの本数       | 132                          |
| Gripperの長さ L  | 838.00 mm                    |
| 幅B            | 130.00 mm                    |
| 製品ファミリー       | FXP                          |
| アレンジメント       | 3R18                         |

## デザインデータ



| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| Gripperの長さ L2 | 798.00 mm |
| Gripperの長さ L  | 838.00 mm |
| 幅B            | 130.00 mm |
| 高さ H1         | 109.00 mm |
| 高さ H2         | 20.00 mm  |
| 高さ H          | 70.00 mm  |
| Gripperの長さ L3 | 154.00 mm |
| 幅B3           | 21.60 mm  |
| 高さ H3         | 7.70 mm   |
| 高さ H4         | 5.50 mm   |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グripperは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-SVK 838 3R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00682



## 技術資料

| 属性                          | 価値                           |
|-----------------------------|------------------------------|
| 質量                          | 3.800 kg                     |
| エア消費量 [l/min]               | 500.0 l/min                  |
| 製品仕様：グリップー                  | フィルター付き                      |
| 材質種類                        | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| 吸引セルの本数                     | 132                          |
| 最大吸込量                       | 1,600.0 l/min                |
| 製品ファミリー                     | FXP                          |
| アレンジメント                     | 3R18                         |
| と                           | フィルター                        |
| 吸着面                         | スポンジ                         |
| 250 mbarでの吸着力               | 1,090.00 N                   |
| ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55% |                              |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.38.00682](http://www.schmalz.co.jp/10.01.38.00682)



## 生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品



Art.-Nr.: 10.01.38.00682



発注データ アクセサリ 10.01.38.00682

| Typ           |                                   | 本数             |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| バルブユニット       | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| バルブユニット       | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 取付セット         | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| 真空マンオメーター     | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| 真空ホース (メートル)  | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| スロットナット       | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| スロットナット       | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
|               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00682

| Typ       |                               | 本数             |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| スペアパーツセット | ERS FXP-SEMP-100 DECKEL       | 10.01.38.02188 |
| マスキングフォイル | MASK-FOL SVK 798 3R18 FXP-FMP | 10.01.38.00318 |
| サイレンサ(箱型) | SD 120x79x29 FXP              | 10.01.38.01607 |



エリアグripper

# FXP-SVK 838 3R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00682



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00682

| Typ         |                                 | 本数             |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| シーリングプレート搭載 | DI-PL 838-3R18 O10O10 F FXP-FMP | 10.01.38.00409 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00682](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00682)