

Art.-Nr.: 10.01.38.00696



## Données techniques

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Poids propre                      | 3,000 kg                          |
| Consommation d'air [l/min]        | 375,0 l/min                       |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP         |
| Type de matière                   | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration   | 165                               |
| Longueur L                        | 640,00 mm                         |
| Largeur B                         | 130,00 mm                         |
| Famille de produits               | FXP                               |
| Arrangement                       | 5R18                              |

FXP-SVK 640 5R18 O10O10

- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)



Art.-Nr.: 10.01.38.00696

**Données de construction**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L2             | 600,00 mm |
| Longueur L              | 640,00 mm |
| Largeur B               | 130,00 mm |
| Hauteur H1              | 109,00 mm |
| Hauteur H2              | 20,00 mm  |
| Hauteur H               | 70,00 mm  |
| Longueur L3             | 154,00 mm |
| Largeur B3              | 22,00 mm  |
| Hauteur H3              | 7,70 mm   |
| Hauteur H4              | 5,50 mm   |
| Espacement des trous Y1 | 90,0 mm   |
| Type de vanne           | SVK       |
| Hauteur H5              | 28,00 mm  |

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.

Données de construction FXP-SVK 640 5R18 O10O10

**Données techniques**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Poids propre                    | 3,000 kg                          |
| Consommation d'air [l/min]      | 375,0 l/min                       |
| Type de matière                 | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 165                               |
| Capacité d'aspiration max.      | 1.350,0 l/min                     |
| Famille de produits             | FXP                               |
| Arrangement                     | 5R18                              |
| Élément d'étanchéité            | Mousse d'étanch                   |
| Force d'aspiration à -250 mbar  | 630,00 N                          |

Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %



31.12.2027


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00696](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00696)

Art.-Nr.: 10.01.38.00696

**Données de commande accessoires 10.01.38.00696**

| Typ                                |                                   | Nombre d'article |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Ensemble de soupape                | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405   |
| Ensemble de soupape                | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101   |
| Embase                             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701   |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175   |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697   |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695   |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687   |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168   |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698   |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696   |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810   |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806   |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809   |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805   |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808   |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803   |
| Module d' embase                   | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244   |
| Module d' embase                   | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722   |
| Vacuostat (mont)                   | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691   |
| Pièces d fix commutateur tubulaire | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194   |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291   |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407   |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243   |
| Vacuomètre                         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046   |
| Flexible de vide (mètre)           | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037   |
| Coulisseaux                        | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012   |
| Coulisseaux                        | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036   |
| Couvercle (complexe)               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002   |
| Embase                             | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313   |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207   |
| Vacuostat (mont)                   | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485   |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.00696**

| Typ                                  |                               | Nombre d'article |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Jeu de pièces de rechange            | ERS FXP-SEMP-75 DECKEL        | 10.01.38.02187   |
| feuille de masquage                  | MASK-FOL SVK 600 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00521   |
| Amortisseur de bruit (rectang.-mont) | SD 120x79x29 FXP              | 10.01.38.01607   |



préhenseur de surface par le vide

## FXP-SVK 640 5R18 O10O10



Art.-Nr.: 10.01.38.00696



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.00696

| Typ                        |                               | Nombre d'article |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Plaque d'étanchéité (mont) | DI-PL 640-5R18 O10O10 FXP-FMP | 10.01.38.00865   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00696](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00696)