

Art.-Nr.: 10.01.38.00701



FXP-SVK 640 5R18 O10O10 F

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)


Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	3.000 kg
Hava tüketimi [l/dak]	375.0 l/min
Vakum jeneratörü tasarımı	Çok kademeli ejektör SEMP
Ek fonksiyon alanı tutucu	Filtre
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 2x10 mm
Emme hücresi sayısı	165
Uzunluk L	640.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Ürün ailesi	FXP
Düzenleme	5R18

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	600.00 mm
Uzunluk L	640.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	109.00 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	70.00 mm
Uzunluk L3	155.00 mm
Genişlik B3	21.60 mm
Yükseklik H3	7.70 mm
Yükseklik H4	5.50 mm

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.



Tasarım verileri FXP-SVK 640 5R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00701

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	3.000 kg
Hava tüketimi [l/dak]	375.0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	Filtre
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 2x10 mm
Emme hücresi sayısı	165
Vakum debisi (maks.)	1350.0 l/min
Ürün ailesi	FXP
Düzenleme	5R18
ile	Filtre
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Sünger
250 mbar'da emme kuvveti	630.00 N
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %	

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.00701WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00701

Art.-Nr.: 10.01.38.00701

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.38.00701**

Typ		Ürün numarası
Valf ünitesi	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Valf ünitesi	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Flanş modülü	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Sliding block	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Cover (complex)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Flange plate	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.38.00701**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS FXP-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02187
Masking foil (glued)	MASK-FOL SVK 600 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00521
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



Alan Tutucu

FXP-SVK 640 5R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00701



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.38.00701

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (inst)	DI-PL 640-5R18 O10O10 F FXP-FMP
	10.01.38.00627



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00701