

Art.-Nr.: 10.01.38.00712



FXP-SW60 838 5R18 O10O10 F


- 真空グripper FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

技術資料

属性	価値
ノズル径	0.6 mm
質量	3.800 kg
エア消費量 [l/min]	500.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
製品仕様: グripper	フィルター付き
材質種類	OSポンジ、厚み20 mm(10 mm x 2 枚)
吸引セルの本数	220
Gripperの長さ L	838.00 mm
幅B	130.00 mm
製品ファミリー	FXP

デザインデータ



属性	価値
Gripperの長さ L2	798.00 mm
Gripperの長さ L	838.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	109.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
Gripperの長さ L3	155.00 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さ H4	5.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グripperは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-SW60 838 5R18 O10O10 F

Art.-Nr.: 10.01.38.00712



技術資料

属性	価値
質量	3.800 kg
エア消費量 [l/min]	500.0 l/min
製品仕様：グリッパー	フィルター付き
材質種類	Oスポンジ、厚み20 mm(10 mm x 2枚)
吸引セルの本数	220
最大吸込量	1600.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	5R18
と	フィルター
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	670.00 N
ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.00712

Art.-Nr.: 10.01.38.00712



データアクセサリを注文する 10.01.38.00712

Typ		製品コード
バルブユニット	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
バルブユニット	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボットフランジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空スイッチ	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空マンオメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空スイッチ	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



スペアパーツの注文データ 10.01.38.00712

Typ		製品コード
スペアパーツセット	ERS FXP-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02188
	MASK-FOL SW60 798 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00639
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



エリアグリッパー

FXP-SW60 838 5R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00712



摩耗部品の注文データ 10.01.38.00712

Typ		製品コード
シーリングプレート搭載	DI-PL 838-5R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.00628



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00712