

Art.-Nr.: 10.01.38.00905



技術資料


| | |
|---------------|-------------------------|
| 構築真空スイッチ | PNPスイッチング |
| 質量 | 4.400 kg |
| 供給電圧 DC | DC 24 V |
| エア消費量 [l/min] | 500.0 l/min |
| 真空発生器の実現 | マルチステージエジェクタ SEMP |
| 製品仕様：グリッパー | フィルター付き |
| 材質種類 | スポンジオープン、高さ2 x 10 mm |
| 吸引セルの本数 | 132 |
| 製品仕様エリアグリッパー | 1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ |
| グリッパーの長さ L | 838.00 mm |
| 幅B | 130.00 mm |
| 製品ファミリー | FXP |
| アレンジメント | 3R18 |

FXP-S-SVK 838 3R18 O10O10 F

- 真空グリッパー FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド





デザインデータ

| | |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2 | 798.00 mm |
| グリッパーの長さ L | 838.00 mm |
| 幅 B | 130.00 mm |
| 高さ H1 | 109.00 mm |
| 高さ H2 | 20.00 mm |
| 高さ H | 70.00 mm |
| グリッパーの長さ L3 | 154.00 mm |
| 幅 B3 | 21.60 mm |
| 高さ H3 | 7.70 mm |
| 高さ H4 | 5.50 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 90.00 mm |
| バルブタイプ | SVK |
| 高さ H5 | 28.00 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グリッパーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-S-SVK 838 3R18 O10O10 F



技術資料

| | |
|---------------|-------------------------|
| 質量 | 4.400 kg |
| エア消費量 [l/min] | 500.0 l/min |
| 製品仕様：グリッパー | フィルター付き |
| 材質種類 | スポンジオープン、高さ2 x 10 mm |
| 吸引セルの本数 | 132 |
| 製品仕様エリアグリッパー | 1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ |
| 最大吸込量 | 1,600.0 l/min |
| 製品ファミリー | FXP |
| アレンジメント | 3R18 |
| 供給電圧 | 24V - DC |
| と | フィルター |
| 吸着面 | スポンジ |
| 250 mbarでの吸着力 | 1,090.00 N |

ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%



31.12.2027



Art.-Nr.: 10.01.38.00905



発注データ アクセサリ 10.01.38.00905

| Typ | | 本数 |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| ロボットフランジ | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| フレックスリンク | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| リジッドサスペンション | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| ロボットフランジ | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| ロボットフランジ | MOD-FLAN 176.6x118 FXP | 10.01.38.01722 |
| 真空スイッチ | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| 取付セット | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| 取付セット | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| 取付セット | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| 真空マンメーター | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| 真空ホース (メートル) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |
| スロットナット | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 | 25.09.06.00012 |
| スロットナット | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10 | 25.09.06.00036 |
| | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 接続ケーブル | ASK B-M12-5 5000 K-5P | 21.04.05.00080 |
| ロボットフランジ | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| フレックスリンク | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| 真空スイッチ | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP | 10.01.38.02485 |



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00905

| Typ | | 本数 |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| スペアパーツセット | ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL | 10.01.38.02192 |
| マスキングフォイル | MASK-FOL SVK 798 3R18 FXP-FMP | 10.01.38.00318 |
| サイレンサ(箱型) | SD 120x79x29 FXP | 10.01.38.01607 |



エリアグリッパー

FXP-S-SVK 838 3R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00905



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00905

| Typ | | 本数 |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| シーリングプレート搭載 | DI-PL 838-3R18 O10O10 F FXP-FMP | 10.01.38.00409 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00905