


Art.-Nr.: 10.01.38.00954



FXP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40-P F

- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)


Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,4 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	4,100 kg
Tension DC	24 V - DC
Consommation d'air [l/min]	375,0 l/min
Construction d'un générateur vide	Éjecteur multi-étagé SEMP
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Nombre de cellules d'aspiration	33
Longueur L	640,00 mm
Largeur B	130,00 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	600,00 mm
Longueur L	640,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	144,00 mm
Hauteur H2	55,00 mm
Hauteur H	105,00 mm
Longueur L3	154,00 mm
Largeur B3	21,60 mm
Hauteur H3	7,70 mm
Hauteur H4	5,50 mm

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.



Données de construction FXP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40-P F

Art.-Nr.: 10.01.38.00954



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	4,100 kg
Consommation d'air [l/min]	375,0 l/min
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Nombre de cellules d'aspiration	33
Capacité d'aspiration max.	1.350,0 l/min
Famille de produits	FXP
Arrangement	3R54
Tension	24V - DC
avec	Filtre
Élément d'étanchéité	Ventouses
Force d'aspiration à -250 mbar	290,00 N
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %	



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.00954



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2027**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00954

Art.-Nr.: 10.01.38.00954

**Données de commande accessoires 10.01.38.00954**

Typ		Nombre d'article
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Module d' embase	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Module d' embase	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Vacuostat (mont)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
Pièces d fix commutateur tubulaire	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Jeu de pièces de fixation	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Jeu de pièces de fixation	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Jeu de pièces de fixation	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Coulisseaux	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Coulisseaux	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Couvercle (complexe)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Embase	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Vacuostat (mont)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.00954**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de rechange	ERS FXP-S-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02191
feuille de masquage	MASK-FOL SW140 600 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00539
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40-P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00954



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.00954

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P F	10.01.38.00452



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00954