


Art.-Nr.: 10.01.38.00955



FXP-S-SW140 838 3R54 SPB2-40-P F


- 真空グripper FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

技術資料

属性	価値
ノズル径	1.4 mm
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
質量	5.200 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
エア消費量 [l/min]	500.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
製品仕様: グripper	フィルター付き
吸引セルの本数	44
製品仕様エリアグripper	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
Gripperの長さ L	838.00 mm

デザインデータ



属性	価値
Gripperの長さ L2	798.00 mm
Gripperの長さ L	838.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	144.00 mm
高さ H2	55.00 mm
高さ H	105.00 mm
Gripperの長さ L3	154.00 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さH4	5.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グripperは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-S-SW140 838 3R54 SPB2-40-P F

Art.-Nr.: 10.01.38.00955



技術資料

属性	値
質量	5.200 kg
エア消費量 [l/min]	500.0 l/min
製品仕様: グリッパー	フィルター付き
吸引セルの本数	44
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
最大吸込量	1,600.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	3R54
供給電圧	24V - DC
と	フィルター
吸着面	真空パッド
250 mbarでの吸着力	390.00 N
ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.38.00955



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00955

Art.-Nr.: 10.01.38.00955



発注データ アクセサリ 10.01.38.00955

Typ		本数
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボットフランジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空スイッチ	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空スイッチ	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00955

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02192
マスキングフォイル	MASK-FOL SW140 798 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00540
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



エリアグripper

FXP-S-SW140 838 3R54 SPB2-40-P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00955



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00955

Typ		本数
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P F	10.01.38.00452



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.00955