

Art.-Nr.: 10.01.38.02956



FXP-SVK 1432 5R18 N10SU


- 真空グripper FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

## 技術資料

| 属性            | 価値                |
|---------------|-------------------|
| 質量            | 6.300 kg          |
| エア消費量 [l/min] | 1,000.0 l/min     |
| 真空発生器の実現      | マルチステージエジェクタ SEMP |
| グripperの長さ L  | 1,432.00 mm       |
| 幅B            | 130.00 mm         |
| 製品ファミリー       | FXP               |
| アレンジメント       | 5R18              |

## デザインデータ



| 属性            | 価値          |
|---------------|-------------|
| グripperの長さ L2 | 1,392.00 mm |
| グripperの長さ L  | 1,432.00 mm |
| 幅B            | 130.00 mm   |
| 高さ H1         | 99.00 mm    |
| 高さ H2         | 10.00 mm    |
| 高さ H          | 60.00 mm    |
| グripperの長さ L3 | 154.00 mm   |
| 幅B3           | 21.60 mm    |
| 高さ H3         | 7.70 mm     |
| 高さ H4         | 5.50 mm     |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グripperは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-SVK 1432 5R18 N10SU

Art.-Nr.: 10.01.38.02956



## 技術資料

| 属性                          | 価値            |
|-----------------------------|---------------|
| 質量                          | 6.300 kg      |
| エア消費量 [l/min]               | 1,000.0 l/min |
| 製品ファミリー                     | FXP           |
| アレンジメント                     | 5R18          |
| 吸着面                         | スポンジ          |
| ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55% |               |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.38.02956](http://www.schmalz.co.jp/10.01.38.02956)



## 生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品



Art.-Nr.: 10.01.38.02956



発注データ アクセサリ 10.01.38.02956

| Typ           |                                   | 本数             |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| バルブユニット       | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| バルブユニット       | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 取付セット         | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| 真空マンオメーター     | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| 真空ホース (メートル)  | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| スロットナット       | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| スロットナット       | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
|               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |



発注データ スペアパーツ 10.01.38.02956

| Typ       |                                | 本数             |
|-----------|--------------------------------|----------------|
| スペアパーツセット | ERS FXP-SEMP-100 DECKEL        | 10.01.38.02188 |
| マスキングフォイル | MASK-FOL SVK 1392 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00524 |
| サイレンサ(箱型) | SD 120x79x29 FXP               | 10.01.38.01607 |



エリアグリッパー

## FXP-SVK 1432 5R18 N10SU



Art.-Nr.: 10.01.38.02956



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.02956

| Typ              |                                  | 本数             |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| 保護レイヤー FLGR      | SU-FLGR 1432x131 SU FXP-FMP      | 10.01.38.02862 |
| シーリングプレート(FX/FM) | DI-PL 1432x131 5R18 ZYL-D6 N10SU | 10.01.38.02867 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.02956](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.02956)