

Art.-Nr.: 10.01.38.02959



FXP-S-SW60 838 5R18 N10SU


Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	4,300 kg
Tension DC	24 V - DC
Consommation d'air [l/min]	500,0 l/min
Construction d'un générateur vide	Éjecteur multi-étagé SEMP
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Longueur L	838,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Famille de produits	FXP
Arrangement	5R18

- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	798,00 mm
Longueur L	838,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	99,00 mm
Hauteur H2	10,00 mm
Hauteur H	60,00 mm
Longueur L3	154,00 mm
Largeur B3	21,60 mm
Hauteur H3	7,70 mm
Hauteur H4	5,50 mm
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Type de vanne	SW
Hauteur H5	28,00 mm

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.

Données de construction FXP-S-SW60 838 5R18 N10SU

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	4,300 kg
Consommation d'air [l/min]	500,0 l/min
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Famille de produits	FXP
Arrangement	5R18
Tension	24V - DC
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %	

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.02959


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.02959

Art.-Nr.: 10.01.38.02959

**Fin de série**La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2027**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif

**Données de commande accessoires 10.01.38.02959**

Typ		Nombre d'article
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Module d' embase	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Module d' embase	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Vacuostat (mont)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
Pièces d fix commutateur tubulaire	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Jeu de pièces de fixation	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Jeu de pièces de fixation	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Jeu de pièces de fixation	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Coulisseaux	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Coulisseaux	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Couvercle (complexe)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Embase	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Vacuostat (mont)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691



préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SW60 838 5R18 N10SU



Art.-Nr.: 10.01.38.02959



Données de commande pièce de rechange 10.01.38.02959

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de rechange	ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02192
feuille de masquage	MASK-FOL SW60 798 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00639
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.02959

Typ		Nombre d'article
Couche protectrice FLGR	SU-FLGR 838x131 SU FXP-FMP	10.01.38.02860
Pl. d'étanch. (FXP/FMP/FXP-S/FMP-S)	DI-PL 838x131 5R18 ZYL-D6 N10SU	10.01.38.02865



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.02959