


Art.-Nr.: 10.01.38.02967


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.400 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Malzeme türü	Sünger N+SU, Yükseklik 10mm
Uzunluk L	442.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Dış çap D	32.00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	5R18

FMP-SW60 442 5R18 N10SU G32

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	402.00 mm
Uzunluk L	442.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	90.00 mm
Yükseklik H2	10.00 mm
Yükseklik H	60.00 mm
Dış çap D	32.00 mm
Uzunluk L3	90.00 mm
Genişlik B3	21.60 mm
Yükseklik H3	7.70 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-SW60 442 5R18 N10SU G32



Art.-Nr.: 10.01.38.02967

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.400 kg
Malzeme türü	Sünger N+SU, Yükseklik 10mm
Emme hücresi sayısı	110
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	300.0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	5R18
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Sünger
250 mbar'da emme kuvveti	340.00 N

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.02967

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.02967

Art.-Nr.: 10.01.38.02967

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.38.02967**

Typ		Ürün numarası
Cover (complex)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Solenoid valf	EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC	10.05.02.00151
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Valf ünitesi	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Flange plate	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Hose connector, bent (inst)	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP	10.01.38.00299
Hose connector, straight (inst)	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP	10.01.38.00298

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.38.02967**

Typ		Ürün numarası
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW60 402 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00637



Alan Tutucu

FMP-SW60 442 5R18 N10SU G32



Art.-Nr.: 10.01.38.02967



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.38.02967

Typ	Ürün numarası
Koruyucu tabaka FLGR	SU-FLGR 442x131 SU FXP-FMP
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 442x131 5R18 ZYL-D6 N10SU



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.02967