


Art.-Nr.: 10.01.38.03093



## 技術資料

|            |             |
|------------|-------------|
| 質量         | 5.800 kg    |
| デザイン金具     | ストレート       |
| グリッパーの長さ L | 1,036.00 mm |
| 幅B         | 130.00 mm   |
| 外径D        | 60.00 mm    |
| 製品ファミリー    | FMP         |
| アレンジメント    | 3R54        |

FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60


- 真空グリッパー FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03093](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03093)

Art.-Nr.: 10.01.38.03093



## デザインデータ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| グリッパーの長さ L2          | 996.00 mm   |
| グリッパーの長さ L           | 1,036.00 mm |
| 幅 B                  | 130.00 mm   |
| 高さ H1                | 150.40 mm   |
| 高さ H2                | 55.00 mm    |
| 高さ H                 | 104.80 mm   |
| 外径 D                 | 60.00 mm    |
| グリッパーの長さ L3          | 90.00 mm    |
| 幅 B3                 | 21.60 mm    |
| 高さ H3                | 7.70 mm     |
| 高さ H4                | 5.50 mm     |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 90.0 mm     |
| バルブタイプ               | SW          |
| 高さ H5                | 46.00 mm    |

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60



## 技術資料

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 質量                   | 5.800 kg    |
| 吸引セルの本数              | 56          |
| PU=-0.25barの場合の真空到達率 | 750.0 l/min |
| 製品ファミリー              | FMP         |
| アレンジメント              | 3R54        |
| 吸着面                  | 真空パッド       |
| 250 mbarでの吸着力        | 480.00 N    |

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



31.12.2027


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03093](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03093)

Art.-Nr.: 10.01.38.03093



発注データ アクセサリ 10.01.38.03093

| Typ           |                                   | 本数             |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
|               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| ソレノイドバルブ      | EMVP 50 24V-DC 3/2 NO             | 10.05.02.00069 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 取付セット         | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| ダストフィルター      | STF 60 P 4.5 SSD                  | 10.07.01.00259 |
| 真空マンオメーター     | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| バルブユニット       | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| 真空ホース (メートル)  | VSL 71-60 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00034 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |
| 真空分配機         | VTR-SL 3x RST60                   | 10.01.10.02779 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
|               | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP         | 10.01.38.00300 |
|               | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP           | 10.01.38.00301 |
|               | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280 |



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.03093

| Typ         |                 | 本数             |
|-------------|-----------------|----------------|
| ペローズ真空吸着パッド | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |

