



FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P

## 技術資料


|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 構築真空スイッチ      | PNPスイッチング               |
| 質量            | 7.000 kg                |
| 供給電圧 DC       | DC 24 V                 |
| エア消費量 [l/min] | 625.0 l/min             |
| 真空発生器の実現      | マルチステージエジェクタ SEMP       |
| 吸引セルの本数       | 56                      |
| 製品仕様エリアグリッパー  | 1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ |
| グリッパーの長さ L    | 1,036.00 mm             |
| 幅B            | 130.00 mm               |
| 製品ファミリー       | FXP                     |
| アレンジメント       | 3R54                    |

- 真空グリッパー FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



Art.-Nr.: 10.01.38.03117



## デザインデータ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| グリップーの長さ L2          | 996.00 mm   |
| グリップーの長さ L           | 1,036.00 mm |
| 幅 B                  | 130.00 mm   |
| 高さ H1                | 144.00 mm   |
| 高さ H2                | 55.00 mm    |
| 高さ H                 | 105.00 mm   |
| グリップーの長さ L3          | 154.00 mm   |
| 幅 B3                 | 21.60 mm    |
| 高さ H3                | 7.70 mm     |
| 高さ H4                | 5.50 mm     |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 90.0 mm     |
| バルブタイプ               | SVK         |
| 高さ H5                | 28.00 mm    |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mm および 1,432 mm の真空グリップーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P



## 技術資料

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 質量                          | 7.000 kg                |
| エア消費量 [l/min]               | 625.0 l/min             |
| 吸引セルの本数                     | 56                      |
| 製品仕様エリアグリップー                | 1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ |
| 最大吸込量                       | 2,270.0 l/min           |
| 製品ファミリー                     | FXP                     |
| アレンジメント                     | 3R54                    |
| 供給電圧                        | 24V - DC                |
| 吸着面                         | 真空パッド                   |
| 250 mbarでの吸着力               | 600.00 N                |
| ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55% |                         |



31.12.2027


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03117)

Art.-Nr.: 10.01.38.03117



発注データ アクセサリ 10.01.38.03117

| Typ           |                                   | 本数             |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 取付セット         | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| 真空マノメーター      | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| 真空ホース (メートル)  | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| スロットナット       | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| スロットナット       | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
|               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 接続ケーブル        | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| 真空スイッチ        | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |



発注データ スペアパーツ 10.01.38.03117

| Typ       |                               | 本数             |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| スペアパーツセット | ERS FXP-S-SEMP-75 DECKEL      | 10.01.38.02191 |
| スペアパーツセット | ERS FXP-S-SEMP-50 DECKEL      | 10.01.38.02190 |
| マスキング・ホイル | MASK-FOL SVK 996 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.03090 |
| サイレンサ(箱型) | SD 120x79x29 FXP              | 10.01.38.01607 |



エリアグリッパー

## FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P



Art.-Nr.: 10.01.38.03117



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.03117

| Typ         |                 | 本数             |
|-------------|-----------------|----------------|
| ペローズ真空吸着パッド | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03117)