


Art.-Nr.: 10.01.38.06809



FMP-i-SW70 442 3R18 O20 V0


- 真空グripper FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

## 技術資料

| 属性             | 価値                      |
|----------------|-------------------------|
| 構築真空スイッチ       | ノーマルオープン                |
| 質量             | 2.800 kg                |
| デザイン金具         | 柱ストレート、Ø 32             |
| 最大エア消費量 真空破壊   | 800.0 l/min             |
| 材質種類           | OSポンジ、厚み20 mm           |
| 製品仕様エリアグripper | 1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ |
| グripperの長さ L1  | 446.00 mm               |
| グripperの長さ L   | 442.00 mm               |
| 幅B             | 130.00 mm               |
| 製品ファミリー        | FMP                     |

## デザインデータ



デザインデータ FMP-i-SW70 442 3R18 O20 V0

| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| グripperの長さ L1 | 446.00 mm |
| グripperの長さ L2 | 402.00 mm |
| グripperの長さ L  | 442.00 mm |
| 幅B            | 130.00 mm |
| 高さ H1         | 111.00 mm |
| 高さ H2         | 20.00 mm  |
| 高さ H          | 70.00 mm  |
| グripperの長さ L3 | 80.90 mm  |
| 幅B3           | 21.60 mm  |
| 高さ H3         | 7.70 mm   |

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

Art.-Nr.: 10.01.38.06809



## 技術資料

| 属性                   | 価値                      |
|----------------------|-------------------------|
| 質量                   | 2.800 kg                |
| 材質種類                 | Oスポンジ、厚み20 mm           |
| 吸引セルの本数              | 66                      |
| 製品仕様エリアグripper       | 1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ |
| PU=-0.25barの場合の真空到達率 | 300.0 l/min             |
| 製品ファミリー              | FMP                     |
| アレンジメント              | 3R18                    |
| 供給電圧                 | 24V - DC                |
| と                    | 真空圧表示なし                 |
| 吸着面                  | スポンジ                    |
| 250 mbarでの吸着力        | 440.00 N                |

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グripperをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グripperをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.38.06809](http://www.schmalz.co.jp/10.01.38.06809)


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.06809](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.06809)

Art.-Nr.: 10.01.38.06809



データアクセサリを注文する 10.01.38.06809

| Typ           |                                   | 製品コード          |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 取付セット         | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| 真空ホース (メートル)  | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
|               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 接続ケーブル        | ASK B-M8-6 5000 K-6P              | 21.04.05.00255 |
| ペンタブリズム       | PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i     | 10.01.38.06443 |
| 取付セット         | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| ロボットフランジ      | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| ロボットフランジ      | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| ソレノイドバルブ      | EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC          | 10.05.02.00151 |
| 取付セット、リードスイッチ | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| 取付セット         | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| ダストフィルター      | STF G1-1/4-IG N                   | 10.07.01.00008 |
| 真空ホース (メートル)  | VSL 42-32 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00036 |
| 真空分配機         | VTR-SL 3x RST60 2xD32             | 10.01.43.00013 |
|               | ASK B-M8-6 2000 S-M12-5           | 21.04.05.01015 |
|               | SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S         | 10.01.38.03581 |
|               | SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S       | 10.01.38.04297 |
|               | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280 |



スペアパーツの注文データ 10.01.38.06809

| Typ          |                                   | 製品コード          |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| ソレノイドバルブ組立   | VENT-BGR FMP-i-32 NO              | 10.01.38.06610 |
| マスクホイール (接着) | MASK-FOL SW70 402 3R18 FXP-/FMP-i | 10.01.38.07258 |



摩耗部品の注文データ 10.01.38.06809

| Typ                 |                                   | 製品コード          |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| シーリングプレート (FXP/FMP) | DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.07232 |

