大面积真空吸具

FXP-i-SW70 442 3R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.38.06811



FXP-i-SW70 442 3R18 O20

技术的数据

属性	价值
喷嘴直径	0.7 mm
结构真空开关	常开
直流电压	24 V - 直流
设计真空产生装置	多级式发生器 SEMP
材料类型	海绵开启，高度 20 mm
增加功能区域抓具	1x 真空 / 吹气控制阀
长度 L1	446.00 mm
长度 L	442.00 mm
宽度 B	130.00 mm
产品系列	FXP
安排	3R18
运行模式	数字节气功能

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀)，吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀)，吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)


可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FXP-i-SW70 442 3R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.38.06811



设计参数 FXP-i-SW70 442 3R18 O20

设计参数

属性	价值
长度 L1	446.00 mm
长度 L2	402.00 mm
长度 L	442.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	99.00 mm
高度 H2	20.00 mm
高度 H	70.00 mm
长度 L3	158.40 mm
宽度 B3	21.60 mm
高度 H3	7.70 mm
高度 H4	5.50 mm
孔径 Y1	90.0 mm
阀类型	SW
高度 H5	28.00 mm

根据DIN ISO 3302-1 M3，弹性体部件的允许尺寸公差 注：对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件，使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP 型需要一个 12/9 mm 的压缩空气软管。

技术的数据

属性	价值
电气的连接	6针M8公插头
材料类型	海绵开启，高度 20 mm
增加功能区域抓具	1x 真空 / 吹气控制阀
产品系列	FXP
安排	3R18
电压	24V - DC
密封件	密封泡沫

声级：74dB(A)最大。55%的疏散度

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.38.06811**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FXP-i-SW70 442 3R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.38.06811

停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**
从此时起，该商品将无法再订购。
替代商品

订单数据 附件 **10.01.38.06811**

Typ		针数
连接电缆	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
五棱镜	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
悬架，柔性	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
悬架，柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
悬架，柔性	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
悬架，柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
悬架，柔性	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
悬架，柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
悬架，刚性	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
悬架，刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
悬架，刚性	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
悬架，刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
悬架，刚性	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
悬架，刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
法兰模块	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
接近开关的安装套件	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
安装装置	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
安装装置	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
安装装置	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
滑块	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
滑块	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
型材端盖	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
连接电缆	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 •
schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FXP-i-SW70 442 3R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.38.06811

订单数据 备件序号 10.01.38.06811

Typ		针数
	EJEK-BG FXP-i 50 S NO	10.01.38.06647
掩模箔	MASK-FOL SW70 402 3R18 FXP-/FMP-i	10.01.38.07258
消音器（立方形安装）	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607

磨损部件订单数据 10.01.38.06811

Typ		针数
密封板(FXP/FMP/FA-X/FA-M)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07232

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn