


Art.-Nr.: 10.01.38.06818



技術資料


属性	価値
構築真空スイッチ	ノーマルオープン
質量	3.400 kg
デザイン金具	ストレート
最大エア消費量 真空破壊	800.0 l/min
製品仕様エリアグripper	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グripperの長さ L1	446.00 mm
グripperの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
外径D	32.00 mm
製品ファミリー	FMP

FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

- 真空グripper FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

デザインデータ



属性	価値
グripperの長さ L1	446.00 mm
グripperの長さ L2	402.00 mm
グripperの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	147.00 mm
高さ H2	56.00 mm
高さ H	106.00 mm
外径D	32.00 mm
グripperの長さ L3	80.90 mm
幅B3	21.60 mm

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06818



技術資料

属性	価値
質量	3.400 kg
吸引セルの本数	23
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
PU=-0.25barの場合の真空到達率	300.0 l/min
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	3R54
供給電圧	24V - DC
と	真空圧表示なし
吸着面	真空パッド
250 mbarでの吸着力	250.00 N

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.06818



Art.-Nr.: 10.01.38.06818



データアクセサリを注文する **10.01.38.06818**

Typ		製品コード
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
接続ケーブル	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
ペンタブリズム	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
ソレノイドバルブ	EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC	10.05.02.00151
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
ダストフィルター	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
真空ホース (メートル)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
真空分配機	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015
	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S	10.01.38.03581
	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S	10.01.38.04297
	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



スペアパーツの注文データ **10.01.38.06818**

Typ		製品コード
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR FMP-i-32 NO	10.01.38.06610
マスクホイール (接着)	MASK-FOL SW140 402 3R54 FXP-/FMP-i	10.01.38.07259



摩耗部品の注文データ **10.01.38.06818**

Typ		製品コード
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

