

Plaque d'étanchéité (mont)

## DI-PL 442-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i



Art.-Nr.: 10.01.38.07248



DI-PL 442-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	0,100 kg
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	Filtre
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm
Plage de mesure [bar]	bar
Construction de l'utilisation	Système de préhension de surface par vide FXP-i/FMP-i
Longueur L	442,00 mm
Largeur B	128,00 mm
Hauteur H	20,00 mm
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 18 mm

### Données de construction

Attribut	Valeur
----------	--------

Données de construction DI-PL 442-3R18 O10O10 F FXP-/FMP-i



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.38.07248](http://www.schmalz.com/10.01.38.07248)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07248)